

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D maxi, Tipas: 20L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319465 20L
GTIN	4062406309428
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojimo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu 8×D.

Ištekinimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto Ø D₂ = 25 mm tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	100 mm
Bendras ilgis L ₂	166 mm
Spindulys R	1,2 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Ø D ₃	40 mm
Poslinkis Z link ašies	20 mm

Koto ilgis L_s	60 mm
Pjovimo kryptis	kairiniai
C	1,5 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
Ištekinimo gylis iki	5×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius