

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D maxi, Tipas: 16L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319465 16L
GTIN	4062406309404
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis $3 \times D$ pagal naudojimo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu $8 \times D$.

Ištekinimo peilių stabilizatorius su $7 \times D$ arba koto $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ tiekama pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

C	1,5 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Koto ilgis L_s	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Bendras ilgis L_2	139 mm
Iškyšos ilgis L_1	80 mm

Koto Ø D ₂	32 mm
Pjovimo kryptis	kairiniai
Poslinkis Z link ašies	20 mm
Spindulys R	1,2 mm
Ištekinimo gylis iki	5×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius