



Pneumatinis terkšlinis veržliasukis, Tipas: W2611



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Perjungiamas terkšlinis veržliasukis su sūkių skaičiaus reguliatoriumi, kompaktiškas korpusas iš stiklo pluošto su gera termoizoliacija. Oro išleidimo anga pasukama 360°. Konstrukcijos ilgis tik 192 mm, idealiai tinka ankštose vietose.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	280 min ⁻¹
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M8
Gamintojo pavadinimas	W2611
Darbinis triukšmas	85 dB(A)
Svoris	0,5 kg
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm

Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Sūkių momento ribos	4 - 40 Nm
Ilgis	192 mm
maksimali vibracija pagal EN	8,8 m/s ²
maksimalus oro poreikis	540 l/min
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas