



## Triebiaunė dildė su 2K rankena, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 250mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 511201 250    |
| GTIN             | 4009215190632 |
| Produktų klasė   | 56B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

#### Visos pusės rantytos; pusiau buku galu.

Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir **praktiškais spalvotais ženkliais** (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

#### Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** darbai dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

#### Standartas:

**DIN 7261 Form C**

#### Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir be rankenos Nr. 511200.

### Techninis aprašymas

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ilgis be antgalio           | 250 mm                          |
| Plotis                      | 18 mm                           |
| Produkto pavadinimo požymis | įkartos dydis 2 (pusiau glotni) |
| Įkartos                     | 2                               |
| Įkartų pobūdis              | Pusiau glotnios                 |
| Forma                       | C                               |
| Forma                       | plokščios, buku galu            |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dildės plotas     | 3                       |
| su dildės rankena | taip                    |
| Norma             | DIN 7261                |
| Produkto rūšis    | Dirbtuvėms skirta dildė |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |

## Priedai

|   |               |
|---|---------------|
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm | 519600 120    |
| Spalvotų segtukų rinkinys 10 vnt. Spalva GREEN      | 519605 GREEN  |
| 2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm | 519600 110    |
| Spalvotų segtukų rinkinys 10 vnt. Spalva YELLOW     | 519605 YELLOW |
| Spalvotų segtukų rinkinys 10 vnt. Spalva RED        | 519605 RED    |