



Plokščia dildė su 2K rankena, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	510201 200
GTIN	4009215190595
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

3 pusės rantytos, buku galu.

Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir **praktiškais spalvotais ženkliais** (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 Form A

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir be rankenos Nr. 510200.

Techninis aprašymas

Skerspjūvis	20×5 mm
Ilgis be antgalio	200 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2 (pusiau glotni)
Įkartos	2
Įkartų pobūdis	Pusiau glotnios
Forma	A
Forma	plokščios, buku galu

Dildės plotas	3
su dildės rankena	taip
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		