



Pusapvalė dildė su 2K rankena, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	513201 250
GTIN	4009215190694
Produktų klasė	56B

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir **praktiškais spalvotais ženkliais** (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 Form E

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir be rankenos Nr. 513200.

Techninis aprašymas

Ilgis be antgalio	250 mm
Skerspjūvis	25×7 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2 (pusiau glotni)
Įkartos	2
Įkartų pobūdis	Pusiau glotnios
Forma	E
Forma	pusapvalė

Dildės plotas	visos pusės rantištos
su dildės rankena	taip
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		

Priedai

Spalvotų segtukų rinkinys 10 vnt. Spalva YELLOW	519605 YELLOW
Spalvotų segtukų rinkinys 10 vnt. Spalva RED	519605 RED
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 120 mm	519600 120
2K ergonomiška dildžių rankena Bendras ilgis 110 mm	519600 110
Spalvotų segtukų rinkinys 10 vnt. Spalva GREEN	519605 GREEN