

Garant
12-briaunė galvutė, ilga, 1/2 colio colinis modelis, Rakto dydis: 5/8in

Užsakymo data

Užsakymo numeris	642532 5/8
GTIN	4062406310509
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną.

Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės** darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	5/8 in
Ilgis	77 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	22,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN 3124
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3709

Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	chromuotas
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė