



## Kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arbs coliai): 17



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122310 17     |
| GTIN             | 4045197044273 |
| Produktų klasė   | 12E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122501.**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

**Forma HB:** užsakyti Nr. 122315 .

**Forma HE:** užsakyti Nr. 122320 .

### Techninis aprašymas

|   |              |
|---|--------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2            |
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 73 mm        |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,28 mm/aps, |
| Koto tolerancija                          | h6           |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>              | 17 mm        |
| Tolerancija Nominalusis Ø                 | h7           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 18 mm        |
| Bendras ilgis L                           | 123 mm       |
| Norma                                     | DIN 6537 K   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 47,5 mm            |
| Danga   | TiN                |
| Ašmenys   | VHM                |
| Modelis   | 4xD                |
| Smailas kampas  | 140 laipsniai      |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas                                       | ne                 |
| Pusiau standartinis                                     | taip               |
| Spalvinis žymėjimas                                     | be                 |
| Produkto rūšis  | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 75 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 60 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 35 m/min       | P         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka | 70 m/min       | K         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |