



Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su suvirinta ašele, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706080 200
GTIN	4003773080046
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Replės su privirinta ašele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ašelė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.

Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų standus ir pan.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

minkštai plieninei vielai, kurios Ø iki	6 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios Ø iki	5,2 mm
stygų vielai, kurios Ø iki	3,6 mm
Pjovimo galia	64 HR
visas ilgis	200 mm
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės