

Garant
VHM-HPC grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 9,3 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	122430 9,3
GTIN	4045197537744
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.

Drožlės puikiai pašalinamos **4 vidinių aušinimo kanalų pagalba**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelio formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė. Speciali danga** padidina įrankio **patvarumą** ir **produktyvumą**.

Rekomendacija:

maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times \text{nominalus } \varnothing$.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122432**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122430 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis Ø: m6

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: m6

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 33,1 mm

Bendras ilgis L: 89 mm

Koto Ø D_s : 10 mm

Pastūma f Inconel®: 0,12 mm/aps,

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	47 mm
Pastūma f Inconel®	0,12 mm/aps,

Koto tolerancija	h6
Nominalusis $\varnothing D_c$	9,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	m6
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	89 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	33,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Inkonelis	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------