



Pneumatinis terkšlinis veržliasukis, Tipas: W2630



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Perjungiamas terkšlinis veržliasukis su sūkių skaičiaus reguliatoriumi, kompaktiškas korpusas iš stiklo pluošto su gera termoizoliacija. Oro išleidimo anga pasukama 360°.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	86 dB(A)
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M14
Gamintojo pavadinimas	W2630
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Ilgis	307 mm
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Sūkių momento ribos	25 - 80 Nm
maksimalus oro poreikis	660 l/min

maksimalus sūkių skaičius	200 min ⁻¹
Svoris	1,2 kg
maksimali vibracija pagal EN	10,5 m/s ²
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas