

**Garant****NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 9,8mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	122545 9,8
GTIN	4045197393470
Produktų klasė	11E

## Aprašymas

**Modelis:**

**Ypač tvirtas**, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis**. Speciali viršūnės geometrija. **Mažas radialinis mušimas** ir **didelis patvarumas**. Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,27 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	9,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	103 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	46,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD

Tipas	FS
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	190 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	170 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka iš dalies	160 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		