

**DYMO**
**Ženklin tuvas, Tipas: LM360D**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Produktų klasė	08U

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirti, mobilūs** ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba.

**Paskirtis:**

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

**Tiekimo sudėtis:**

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.

**Pastaba:**

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**

**Techninis aprašymas**

tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	D1
Juostos skyriklio modelis	rankinis
Šrifto stilių kiekis	7
maksimalus šrifto aukštis	14,9 mm
Tipas	LM360D

Šrifto dydžių kiekis	7
Ilgis	150 mm
Teksto eilučių kiekis	2
Šrifto pločių kiekis	3
Ekrane matomų ženklų kiekis	2×14
Tinklo adapteris	su
Plotis	197 mm
šrifto spalva	juoda
Klaviatūros schema	QWERTZ
Galimų ženklų / simbolių kiekis	221
galimi juostos pločiai	6; 9; 12; 19 mm
Svoris su akumuliatoriumi	621 g
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Aukštis	71 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Gamintojo pavadinimas	Dymo 360D
Produkto rūšis	Ženklin tuvas

## Priedai

Juostinė spausdintuvo kasetė 6 mm × 7 m poliesteris Tipas W	085530 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas Y	085520 Y
Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas T	085520 T
Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas Y	085560 Y
	085560 R

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas R

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas W

085550 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas R

085520 R

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas T

085550 T

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas W

085520 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 3,5 m nailonas Tipas W

085516 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas R

085550 R

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas W

085560 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas W

085540 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas Y

085540 Y

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas Y

085550 Y