



## Pneumatinis terkšlinis veržliasukis, Tipas: W2621



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu  $\emptyset$ . Perjungiamas terkšlinis veržliasukis su sūkių skaičiaus reguliatoriumi, kompaktiškas korpusas iš stiklo pluošto su gera termoizoliacija. Oro išleidimo anga pasukama 360°.

#### Atsarginė dalis:

**Rinkiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

### Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in
Svoris	1,1 kg
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis $\emptyset$ )	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	170 min <sup>-1</sup>
Ilgis	271 mm
Darbinis triukšmas	87 dB(A)
maksimalus varžto $\emptyset$ (8,8 - 12,9)	M12
Sūkių momento ribos	5 - 68 Nm

maksimalus oro poreikis	600 l/min
maksimali vibracija pagal EN	15 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	W2621
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas