

DYMO
Ženklin tuvas, Tipas: LM420P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Produktų klasė	08U

Aprašymas
Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba. Plonas spausdintuvas su **ABC klaviatūra** ir dideliu 4 eilučių ekranu su foniniu apšvietimu ir spausdinimo peržiūra. USB jungtis.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.

Pastaba:

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**

Techninis aprašymas

Ekране matomų ženklų kiekis	4x30
Teksto eilučių kiekis	1 – 4

Juostos skyriklio modelis	rankinis
maksimalus šrifto aukštis	14,9 mm
Plotis	104 mm
Galimų ženklų / simbolių kiekis	325
Šrifto pločių kiekis	8
Ilgis	215 mm
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	D1
galimi juostos pločiai	6; 9; 12; 19 mm
Tipas	LM420P
Tinklo adapteris	su
Šrifto dydžių kiekis	7
šrifto spalva	juoda
Šrifto stilių kiekis	12
Klaviatūros schema	ABC
Ypatybė	USB
Svoris su akumuliatoriumi	415 g
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Aukštis	57 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Gamintojo pavadinimas	420P
Produkto rūšis	Ženklin tuvas

Priedai

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas R	085520 R
Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas R	085560 R

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas Y	085520 Y
Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas Y	085540 Y
Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas T	085550 T
Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas W	085560 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas Y	085550 Y
Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas Y	085560 Y
Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas R	085550 R
Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas T	085520 T
Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas W	085520 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 3,5 m nailonas Tipas W	085516 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 6 mm × 7 m poliesteris Tipas W	085530 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas W	085540 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas W	085550 W