



Pneumatinis atjungiamas suktuvas, Tipas: S2426L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

- **Tiksli, nesusidėvinti išjungimo mova.**
- **Itin tikslus sukimo momentas.**

Ypač tinka srieginėms jungtims serijinėje gamyboje, su greitojo keitimo laikikliu sukimo antgaliams E 6,3 (žr. Nr. 674200).

Be alyvos – nereikia papildomos slėginės tepalinės.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	S2426L
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
maksimalus oro poreikis	360 l/min
Darbinis triukšmas	73 dB(A)
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M4
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm

Svoris	0,9 kg
Sūkių momento ribos	1,2 - 2,6 Nm
maksimalus sūkių skaičius	1500 min ⁻¹
Konstrukcija	Strypas
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Prijungimo sriegis	BSP
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Suktuvas