



Pneumatinis gręžtuvas, Tipas: D2112Q



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Našių ir labai tylių gręžtuvų serija, pistoleto formos, gali pliene pragręžti kiaurymę iki 13 mm. Oro išleidimas per rankeną apsaugo, kad gręžimo drožlės nepakiltų į orą. Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu.

Tiekimo sudėtis:

Su **greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu**.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
maksimalus sūkių skaičius	0 - 5400 min ⁻¹
Ilgis	211 mm
Svoris	1 kg
Atiduodamoji galia	350 W

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 10 mm
Gamintojo pavadinimas	D2112Q
maksimalus oro poreikis	600 l/min
Darbinis triukšmas	80 dB(A)
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Gręžtuvas