



Pneumatinis suktuvas, Tipas: S2326



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 079161 S2326 |
| GTIN | 7322590011406 |
| Produktų klasė | 03R |

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Universalūs suktuvai su 1/4 colio greitojo keitimo griebtuvu antgaliams E6,3 (žr. nuo Nr. 674200), perjungiami **dešinine / kairine eiga**.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Darbinis triukšmas | 83 dB(A) |
| Gamintojo pavadinimas | S2326 |
| Sūkių momento ribos | iki 4,5 Nm |
| maksimalus sūkių skaičius | 2400 min ⁻¹ |
| maksimalus oro poreikis | 336 l/min |

| | |
|--|------------------------|
| rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø) | 6,3 mm |
| maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9) | M6 |
| Svoris | 0,8 kg |
| Ilgis | 178 mm |
| maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s ² |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in |
| Prijungimo sriegis | BSP |
| Antgalių laikiklis | F 6,3 |
| Produkto rūšis | Suktuvas |