

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HA, DLC, Ø DC p6: 10mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122606 10     |
| GTIN             | 4045197568281 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Sraigtiniai grioveliai, **6 kreipiančiosios briaunos** ir vidiniai aušinimo kanalai.

Našus naujos kartos HPC grąžtas.

Su **140° viršūnės kampu** ir specialia **pjovimo briauna, kurios tolerancija p6** gaunama optimali pagalbinė kiaurymė. Labai tiksli ir **apvali pagalbinė kiaurymė**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Gilių kiaurymių gręžimui nuo 16xD pagalbinė kiaurymė rekomenduojama, o nuo 20xD iki 30xD - būtina. **Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.<br>Forma **HB**: užsakyti **Nr.**

**122608**.<br>Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122606 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>        | 10 mm        |
| Užspaudimo griovelio ilgis c        | 61 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z          | 2            |
| Koto tolerancija                    | h6           |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,44 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø           | p6           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>               | 10 mm        |
| Bendras ilgis L                     | 103 mm       |
| Norma                               | DIN 6537     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 46 mm              |
| Danga   | DLC                |
| Ašmenys   | VHM                |
| Modelis   | 6×D                |
| Tipas   | W                  |
| Smailas kampas  | 140 laipsniai      |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas                                       | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika  | HPC                |
| Pusiau standartinis                                     | taip               |
| Spalvinis žymėjimas                                     | geltona            |
| Produkto rūšis  | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai      | tinka     | 360 m/min      | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka     | 400 m/min      | N         |
| Al >10 % Si               | tinka     | 350 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas             | tinka     | 150 m/min      | N         |
| PEEK                      | tinka     | 120 m/min      | N         |
| PVDF GF20                 | tinka     | 90 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                | tinka     | 80 m/min       | N         |
| PEEK GF30                 | tinka     | 70 m/min       | N         |
| PTFE CF25                 | tinka     | 80 m/min       | N         |
| Cu                        | tinka     | 160 m/min      | N         |
| CuZn                      | tinka     | 200 m/min      | N         |
| GFK                       | tinka     | 80 m/min       | N         |
| CFK                       | tinka     | 80 m/min       | N         |

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka

**Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE