

DYMO**Ženklin tuvas, Tipas: LM500TS**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Produktų klasė	08U

Aprašymas

Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba. **Su spalvotu liečiamuoju ekranu**, spausdina ir grafikus, brūkšninius kodus ir logotipus su 300 dpi raiška. Pritaikytas iki 5 vartotojų. **USB sąsaja**.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija. LabelManager 500TS ženklintuvas, ličio jonų akumuliatorių pakuotė, įkrovimo adapteris, USB kabelis.

Pastaba:

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**
- **Tiekama ne į visas šalis.**
- **Negalimas skubus pristatymas.**

Techninis aprašymas

Ilgis	190 mm
šrifto spalva	juoda
Teksto eilučių kiekis	1 – 5
galimi juostos pločiai	6; 9; 12; 19; 24 mm
Šrifto dydžių kiekis	25
Klaviatūros schema	QWERTZ
Tipas	LM500TS
Galimų ženklų / simbolių kiekis	325
maksimalus šrifto aukštis	22 mm
Šrifto pločių kiekis	2
Plotis	165 mm
Juostos skyriklio modelis	automatinis
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	D1
Tinklo adapteris	su
Šrifto stilių kiekis	32
Ypatybė	USB / brūkšninis kodas
Svoris su akumuliatoriumi	800 g
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Aukštis	95 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Gamintojo pavadinimas	Dymo 500 TS
Produkto rūšis	Ženklin tuvas

Priedai

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas Y

085560 Y

085560 R

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas
R

Transformatorius, skirtas Nr. 085500

085570

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas
W

085560 W