



VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arba coliai): 1,4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122630 1,4
GTIN	4045197262981
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122635**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122640**.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 122776.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	12 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D _c	1,4 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,04 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	55 mm

Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	9,9 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

