



## Pneumatinis suktuvas, Tipas: S2305



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu  $\emptyset$ . Universalūs suktuvai su 1/4 colio greitojo keitimo griebtuvu antgaliams E6,3 (žr. nuo Nr. 674200), perjungiami **dešinine / kairine eiga**.

#### Atsarginė dalis:

**Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	336 l/min
Darbinis triukšmas	83 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	S2305
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis $\emptyset$ )	6,3 mm
Sūkių momento ribos	iki 12 Nm

maksimalus sūkių skaičius	750 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M8
Svoris	0,9 kg
Ilgis	198 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Antgalių laikiklis	F 6,3
Produkto rūšis	Suktuvas