



## Pneumatinis atjungiamas suktuvas, Tipas: S2450P



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

- **Tiksli, nesusidėvinti išjungimo mova.**
- **Itin tikslus sukimo momentas.**

Ypač tinka srieginėms jungtims serijinėje gamyboje, su greitojo keitimo laikikliu sukimo antgaliams E 6,3 (žr. Nr. 674200).

Be alyvos – nereikia papildomos slėginės tepalinės.

#### Atsarginė dalis:

**Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Gamintojo pavadinimas	S2450P
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus oro poreikis	360 l/min
Sūkių momento ribos	2,4 - 5 Nm

Konstrukcija	Pistoletas
Svoris	1,1 kg
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M5
Darbinis triukšmas	78 dB(A)
maksimalus sūkių skaičius	1100 min <sup>-1</sup>
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas