

Garant
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC p6: 3,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122608 3,2
GTIN	4045197568717
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, **6 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais. Labai našus naujos kartos HPC grąžtas.

Su **140° viršūnės kampu** ir specialia **pjovimo briauna, kurios tolerancija p6**, optimaliai pagalbinei kiaurymei gauti. Labai tiksli ir **apvali pagalbinė kiaurymė**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Gilių kiaurymių gręžimui nuo 16xD pagalbinė kiaurymė rekomenduojama, o nuo 20xD iki 30xD - būtina. **Pragręžus pagalbinę kiaurymę, padidėja darbo proceso saugumas.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	3,2 mm
Koto tolerancija	h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,28 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	p6
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	23,2 mm

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Tipas	W
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	360 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	150 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	90 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	80 m/min	N
PEEK GF30	tinka	70 m/min	N
PTFE CF25	tinka	80 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
GFK	tinka	80 m/min	N
CFK	tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka