



HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122440 20
GTIN	4045197048943
Produktų klasė	11E

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunančioji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė** net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Rekomendacija:

maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times \text{nominaliojo } \varnothing$.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122445/122505**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122440/122500** ir **129100HE**.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122415, 122425 arba 122435.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: $4 \times D$

Smailas kampas: 140 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: false

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis \varnothing : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis \varnothing : h7

Drožlių griovelio ilgis: 79 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 131 mm

Koto \varnothing : 20 mm

Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$: 0,37 mm/aps,

Techninis aprašymas

Drožlių griovelio ilgis	79 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,37 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø	20 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	131 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	49 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------