

Garant**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 3,8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	123102 3,8
GTIN	4045197458285
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:****Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.**Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiamosios briaunos**, kurios tiksliai kreipia grąžtą net labai giliai gręžiant!Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelio formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.**Privalumai:****Labai saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.****Pastaba:**Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 123026 arba 123036.****Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	43 mm
Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/aps,
Nominalusis Ø D_c	3,8 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	81 mm

Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	37,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka iš dalies	35 m/min	M
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		