

**HOLEX**

**VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arba coliai): 4,2**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	122630 4,2
GTIN	4045197053701
Produktų klasė	12E

## Aprašymas

### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122635**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122640**.

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitinkamo iš naujosios serijos Nr. 122776.**

## Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	4,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	74 mm

Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	29,7 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

