

DYMO
Ženklin tuvas, Tipas: 4200

Užsakymo data

Užsakymo numeris	085500 4200
GTIN	3501170955970
Produktų klasė	08U

Aprašymas
Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba. **Tvirtas pramoninis etikečių spausdintuvas** paprastam laidų, jungiklių, lentynų ir pan. žymėjimui. **Tiesioginiai mygtukai** dažnai elektrotechnikoje naudojamiems ženklams.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija. **Be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

Pastaba:

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**

Techninis aprašymas

Tinklo adapteris	Priedai
Klaviatūros schema	QWERTZ

tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	RHINO
Plotis	127 mm
Ilgis	181 mm
šrifto spalva	juoda
Šrifto dydžių kiekis	7
maksimalus šrifto aukštis	13 mm
Šrifto pločių kiekis	2
Juostos skyriklio modelis	rankinis
Tipas	Rhino 4200
galimi juostos pločiai	6; 9; 12; 19 mm
Šrifto stilių kiekis	5
Ekrane matomų ženklų kiekis	11
Teksto eilučių kiekis	1 – 4
Galimų ženklų / simbolių kiekis	50
Ypatybė	Etikečių atmintinė
Svoris su akumulatoriumi	770 g
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Aukštis	62 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Gamintojo pavadinimas	Rhino 4200
Produkto rūšis	Ženklin tuvas

Priedai

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 3,5 m nailonas Tipas W	085515 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 5,5 m vinilas Tipas W	085517 W

Transformatorius, skirtas Nr. 085500

085570