



## VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arba coliai): 13,8



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122630 13,8   |
| GTIN             | 4045197054340 |
| Produktų klasė   | 12E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122635**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122640**.

#### **NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitinkamo iš naujosios serijos Nr. 122776.**

### Techninis aprašymas

|   |              |
|---|--------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>              | 13,8 mm      |
| Koto tolerancija                          | h6           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2            |
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 77 mm        |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,26 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø                 | h7           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 14 mm        |
| Bendras ilgis L                           | 124 mm       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Norma   | DIN 6537           |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 56,3 mm            |
| Danga   | TiN                |
| Ašmenys   | VHM                |
| Modelis   | 6×D                |
| Smailas kampas  | 140 laipsniai      |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas                                       | taip, su 25 bar    |
| Pusiau standartinis                                     | taip               |
| Spalvinis žymėjimas                                     | žalia              |
| Produkto rūšis  | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 240 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 30 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 35 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 30 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 30 m/min       | S         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka         |                |           |
| Oras                            | ribotai tinka |                |           |

