

**HOLEX****Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arbs coliai): 15,2****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122340 15,2   |
| GTIN             | 4045197264916 |
| Produktų klasė   | 12E           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122504.**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122345**.

Forma **HE**: nurodykite **Nr. 122355**.

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Koto tolerancija                          | h6           |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>              | 15,2 mm      |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,26 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 65 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2            |
| Tolerancija Nominalusis Ø                 | h7           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 16 mm        |
| Bendras ilgis L                           | 115 mm       |
| Norma                                     | DIN 6537 K   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 42,2 mm            |
| Danga   | TiN                |
| Ašmenys   | VHM                |
| Modelis   | 4xD                |
| Smailas kampas  | 140 laipsniai      |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas                                       | taip, su 25 bar    |
| Pusiau standartinis                                     | taip               |
| Spalvinis žymėjimas                                     | žalia              |
| Produkto rūšis  | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 240 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 35 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 35 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 30 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 30 m/min       | S         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka         |                |           |
| Oras                            | ribotai tinka |                |           |