

Garant**Spinta su lentynomis be durų, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	945009 1000
GTIN	4062406331986
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta su lentynomis 30×11G. Galima kabinti lentynas kas 25 mm.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035.

Pastaba:

Lentynas GridLine spintoms rasite Nr. 944061, 944065.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis G	30
Plotis	750 mm
Gylis G	11
Aukštis	1000 mm
Spintos priekinė dalis	atblokuota
Svoris	39 kg

Gylis	275 mm
Naud. aukštis	845 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	ne
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis