



VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 8,1mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122635 8,1
GTIN	4045197394651
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos su šiek tiek užapvalintais kraštais ir ypatinga griovelių forma gręžimo metu suformuoja **trumpą drožlę**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 122777.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	8,1 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,18 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	103 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	48,9 mm
Danga	TiN

Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	ribotai tinka		