


**VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 6,1mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122635 6,1
GTIN	4045197394392
Produktų klasė	12E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.**

**Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos** su šiek tiek užapvalintais kraštais ir ypatinga griovelių forma gręžimo metu suformuoja **trumpą drožlę**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 122777.**

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	53 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	6,1 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	91 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	43,9 mm
Danga	TiN

Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	ribotai tinka		