



VHM našus grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7: 4,6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123106 4,6
GTIN	4045197447739
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123107**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123108**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	43 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D _c	4,6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	81 mm

Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	36,1 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Modelis	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	175 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	135 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	65 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		