

## Garant

### Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6GX, TiN, M: M4



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	139190 M4
GTIN	4045197509345
Produktų klasė	11H

## Aprašymas

### Modelis:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

**Tolerancijos klasė:** ISO 3X / 6GX = **nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

**Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra** leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas.**

### Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Tolerancijos klasė: ISO 3X 6GX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 4,5 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 3,4 mm

Srieginės kiaurymės  $\varnothing$  orientacinis dydis: 3,7 mm

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Sriegio $\varnothing$	4 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Koto kvadratas $\square$	3,4 mm

Bendras ilgis L	63 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	3,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio dydis	M4
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis