

Garant

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, M: 16X1,5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 139265 16X1,5 |
| GTIN | 4045197509574 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 15,35 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------|
| Sriegio \varnothing | 16 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Koto kvadratas \square | 9 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis | 15,35 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Sriegio gylis | 48 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Sriegio dydis | M16×1,5 |
| Danga | TiN |
| Sriegio tipas | MF |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Norma | DIN 2174 |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |