



VDE rinkinys „speedE® II“ Set 1, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667268 1
GTIN	4010995443184
Produktų klasė	60N

Aprašymas

Modelis:

Prisukimas elektriniu prietaisu paspartina darbą. 0,4 Nm ir 1,0 Nm. Tai atveria naują programų spektrą. Abiem galios lygiams yra integruota medžiagų apsaugos funkcija, kuri išjungia sukimo funkciją pasiekus 0,4 Nm arba 1,0 Nm sukimo momentą. Galima užveržti ranka be įtempimo naudojant elektroninę terkšlę. Nuo naudotojo rankos jėgos priklauso maksimalus užveržimo momentas. Integruotas žiedinis LED apšvietimas užtikrina optimalų varžto apšvietimą sukimo metu. Laikikliai ir geležtės **pilnai izoliuoti iki 1000 V** pagal **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

Tiekimo sudėtis:

E atsuktuvo rankena speedE® II
 1× slimBit SL 0,6×3,5; geležtės ilgis: 75 mm
 1× PowerBit SL/PZ2; geležtės ilgis: 75 mm
 USB įkroviklis (be maitinimo adapterio).
 2 įkraunami ličio jonų akumuliatoriai.
 Tvirtoje plastikinėje dėžėje L-BOXX® Mini

Techninis aprašymas

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sudėta į	plastikinę dėžę
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

maksimalus užveržimo momentas	1 Nm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Kombinuotas atsuktuvus Pozidriv/plokščias
Dalių skaičius	7
Akumuliatorių kiekis	2
keičiamos baterijos	taip
Akumuliatoriaus įtampa	4,2 V
Akumuliatoriaus talpa	1,5 Ah
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Atsuktuvai