



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: 71150864



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su **bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momento nustatymu**. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.

- **3/4 colio keturbriaunis įrankio laikiklis.**
- **1.050 Nm maks. sukimo momentas.**
- **su MultiVolt sąsaja.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX. **Be akumuliatoriaus ir įkroviklio**, su lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sukimo momentas	1050 Nm

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M27
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 18 V
Smūgių skaičius	0 - 2200 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Gamintojo pavadinimas	ASCD 18-1000
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
maksimali vibracija pagal EN	12,9 m/s ²
Svoris	3 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE12 V	073835 FE12
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE12 V	073837 FE12