



Briaunų freza rankinė, Tipas: KFH17-15R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Skirta plokščių medžiagų, lakštų ir talpyklų, vidinių ir išorinių briaunų, kontūrų ir apvalinimo angų kampams bei spinduliams gaminti.

Galinga akumuliatorinė briaunų freza su stiprintuvo technologija, kad būtų galima optimaliai paruošti suvirinimo siūles ir kitas dangas. Nevarginantis darbas su FEIN **ErgoGrip**. Briaunų freza iki 15 mm

Kartu su **spyruokline technologija**: Sukimosi jėgų slopinimas ir tokiu būdu užtikrinamas didesnis darbų saugumas su mažiau vibracijos.

Tiekimo sudėtis:

1 mašina (be frezavimo galvutės, be kreipiamojo ratuko, be keičiamų įdėklų), 6 prispaudimo varžtai, 1 vario pasta, 1 raktas su vidiniu šešiabriauniu 5 mm, 1 Torx atsuktuvus TX 15, 1 plastikinis įrankių lagaminas.

Pastaba:

Jums reikalingus priedus rasite mūsų el. parduotuvėje nuo Nr. 078136 – 078138.

Techninis aprašymas

Svoris	6,4 kg
Naudojama galia	1700 W
Spindulys	3 mm
Gamintojo pavadinimas	KFH 17-15 R

Laido ilgis	4 m
DiskoØ	137 mm
Nuožulos kampas	30 laipsniai
Nuožulos kampas	45 laipsniai
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2300 - 7500 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina

Priedai

Keičiamų plokštelių rinkinys Tipas 6430200401	078138 6430200401
Keičiamų plokštelių rinkinys Tipas 6430200601	078138 6430200601
Kreipiamasis ratukas Tipas 6430300401	078136 6430300401
Tvirtinimo varžtų rinkinys briaunų frezai Tipas 3135007500	078139 3135007500
Kreipiamasis ratukas Tipas 6430300201	078136 6430300201
Briaunų freza Tipas 6430100401	078137 6430100401