



## LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18 V, Tipas: M18TAL



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi. Statybinis šviestuvas užtikrina pilną 360 laipsnių apšvietimą ir yra idealus sprendimas paviršiaus apšvietimui, taip pat ir darbams virš galvos.

#### Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

#### Tiekimo sudėtis:

**Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.**

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Gamintojo pavadinimas	M18TAL-0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas	2200 lm

Akumuliatorių kiekis	15
Šviesos srautas, 2 lygis	1100 lm
ATEX zona	Nėra
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Produkto pavadinimo požymis	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55