



Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 38 vnt., Tipas: 38



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630345 38
GTIN	4018754323241
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2,5 – M8. Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 – M8. Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuota ir chromuota smūgiams atspari danga.

Tiekimo sudėtis:

veržliarakčiai 12-briaunėms galvutėms: 10 vnt. Nr. 630950 dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

galvutės išoriniams Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8; E10

atsuktuvų galvutės, skirtos Phillips varžtams: PH1; PH2

galvutės vidiniams šešiabriauniams varžtams: 5 vnt. Nr. 631710 dyd. 3; 4; 5; 6; 8

atsuktuvo galvutės vidiniams Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

skersinė rankena QR: 1 vnt. Nr. 633050 dyd. 116

įstatoma rankena QR: 1 vnt. Nr. 632950 dyd. 150

ilgintuvai QR: 2 vnt. Nr. 632545 dyd. 50; 150

šarnyras QR: 1 vnt. Nr. 633550 dyd. 1/4

terkšlė QR: 1 vnt. Nr. 632355 dyd. 1/4

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	38
12-briaunių galvučių dydžių ribos	5-13 mm
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	227 mm
Plotis	131 mm
Aukštis	57 mm
Paviršius	chromuotas (smūgiams atsparus)
su QuickRelease	taip
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 5 mm	631710 5
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX20	631801 TX20

12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	630950 13
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	630950 10
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX25	631801 TX25
1/4 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 50 mm	632545 50
Smulkiadantė terkšlė, perjungiamo, 1/4" su išmetikliu QuickRelease Tipas 1/4	632355 1/4
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	630950 5,5
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 3 mm	631710 3
Skersinė rankena 1/4 colio QuickRelease Visas ilgis 116 mm	633050 116
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E8	631500 E8
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX30	631801 TX30
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX9	631801 TX9
Įstatoma rankena, 1/4 colio QuickRelease Visas ilgis 150 mm	632950 150
1/4 colio kardaninis šarnyras QuickRelease Tipas 1/4	633550 1/4
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E7	631500 E7
1/4 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 150 mm	632545 150
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	630950 11
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX8	631801 TX8
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 6 mm	631710 6
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	630950 8
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX15	631801 TX15
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	630950 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631000 13

1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX10	631801 TX10
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	630950 7
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX27	631801 TX27
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631000 9
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E10	631500 E10
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E4	631500 E4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	630950 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631000 11
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 8 mm	631710 8
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E5	631500 E5
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	630950 9
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX40	631801 TX40
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631000 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631000 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
12-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	630950 12
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E6	631500 E6
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 4 mm	631710 4