

Garant GRIDLINE

Valymo priemonių spinta Plotis 40G su tvirtomis skardinėmis varstomomis durimis, Aukštis mm / tipas: 2000-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Universalios spinta valymo priemonėms, prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm. Varstomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su **cilindrine kaištine rankena**. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Skirstymo korpuse yra 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, **kad būtų galima tvirtinti Easyfix kablius ir laikiklius** (95-ajame skyriuje).

Tiekimo sudėtis:

Praktiškas padalinimas su 3 lentynomis, plotis 20G. Papildoma lentyna, plotis 20G, su drabužių kabinimo juosta (su 3 kabliukais).

Tiekimo sudėtis:

Kablių drabužiams juosta Nr. 940610: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spintos pagal dydį tinka prie sisteminių spintų Nr. 940001 – 940907 ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos. Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Svoris	84 kg
Naud. aukštis	1840 mm
Aukštis	2000 mm
Gylis	500 mm
Plotis G	40
Gylis G	20
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Valymo priemonių spinta

Priedai

Drabužių kabliukų juosta Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940610 40
---	-----------