



Pjovimo juosta metalui bi-alfa-cobalt, 15 m, Plotis mm / dantų skaičius colyje: 10/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	172100 10/8
GTIN	4045197253705
Produktų klasė	16F

Aprašymas

Modelis:

Standartinis dantytumas - vienodo žingsnio dantys, **0° priekinis kampas** uždaroje plastikinėje ritėje, nesuvirintos.

bi-alfa-cobalt: naši bimetalinė pjovimo juosta, kurios **pagrindas iš spyruoklinio plieno** su labai didele chromo dalimi, ir su kobaltu legiruotomis (M42) HSS dantų viršūnėmis (67–69 HRC).

Ypač kietos dantų viršūnės, lanksti pagrindo juosta, ritėmis po 15 m.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mažesnio ir vidutinio skerspjuvio detalėms (maksimalus pjovimo ilgis iki 70 mm).

Pastaba:

- **Vienodo žingsnio dantys 10°: dyd. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinuoto žingsnio dantys 0°: dyd. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dantys: normal.

Priekinis kampas: 0 laipsniai

Dantys: normal.

Priekinis kampas: 0 laipsniai

Storis: 0,9 mm

Techninis aprašymas

Plotis	10 mm
Storis	0,9 mm
Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	normal.
Produkto pavadinimo požymis	15 m
Ilgis	15 m
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	100 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	S
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
CuZn	tinka	60 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

