

Garant

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM IK / forma C 6HX, TiN, M: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139187 M20
GTIN	4045197585752
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Tepimo - aušinimo alyvos padavimas per šoninius griovelius užtikrina maksimalų sriegiklio tarnavimo laiką, sriegiant tiek kiaurąsias tiek aklinašias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto $\varnothing D_s$: 16 mm

Koto kvadratas \square : 12 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 18,85 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio \varnothing	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm

Koto kvadratas □	12 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	18,85 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio dydis	M20
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis