



## Pjovimo juosta metalui 27×2750, Dantų skaičius colyje: 8/12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	173605 8/12
GTIN	4045197275790
Produktų klasė	12S

### Aprašymas

#### Modelis:

**HOLEX** – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.

#### Paskirtis:

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm). **Combi žingsnio dantys 10° – universalūs**, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm). **Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm. **Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

#### Pastaba:

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

### Techninis aprašymas

Plotis	27 mm
Ilgis	2750 mm
Storis	0,9 mm

Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	combi
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui