

Garant
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, M: 8X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139265 8X1
GTIN	4045197509536
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Koto kvadratas \square : 4,9 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 7,55 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio \varnothing	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	7,55 mm
Sriegio gylis	24 mm

Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M8×1
Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis