



Kombinuotasis gilintuvas, Dydis / gilintuvo Ø: 2/31mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156730 2/31
GTIN	4033591013391
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Spiraliniai grioveliai užtikrina labai gerą pjovimą ir puikų drožlių pašalinimą. **Lengvai pagalandami.** Gilintuvas laikiklyje turi būti užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Varžtams gilinti pagal DIN, arba, **pasirinkus atitinkamą gilintuvo ir kakliuko derinį, daryti pakopines skylės arba gilinimus ne pagal normą.**

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti HSS gilintuvų su TIN danga bei su lituotomis kietmetaliu briaunomis ir su „T“ formos ISO keičiamomis plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Gilinimo Ø	31 mm
Koto Ø	22 mm
Pjovimo briaunos ilgis	24 mm
Gilinimo pakopos kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gilimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	40 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	60 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		