



Pjovimo juosta metalui 27×2750, Dantų skaičius colyje: 8/12



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 173600 8/12 |
| GTIN | 4045197253958 |
| Produktų klasė | 16F |

Aprašymas

Modelis:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: naši pjovimo juosta, kurios pagrindas iš spyruoklinio plieno su labai didele chromo dalimi, ir su kobaltu legiruotomis (M42) HSS dantų viršūnėmis (67 - 69 HRC).
Ypatingai kietos dantų viršūnės, lanksti pagrindo juosta.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° – universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

| | |
|--------|--------|
| Plotis | 27 mm |
| Storis | 0,9 mm |

| | |
|------------------|------------------------|
| Ilgis | 2750 mm |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai |
| Dantys | combi |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Produkto rūšis | Pjovimo juosta metalui |