



Kombinuotasis gilintuvas, Dydis / gilintuvo Ø: 1/21,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156730 1/21,5 |
| GTIN | 4033591012486 |
| Produktų klasė | 16C |

Aprašymas

Modelis:

Spiraliniai grioveliai užtikrina labai gerą pjovimą ir puikų drožlių pašalinimą. **Lengvai pagalandami.** Gilintuvas laikiklyje turi būti užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Varžtams gilinti pagal DIN, arba, **pasirinkus atitinkamą gilintuvo ir kakliuko derinį, daryti pakopines skylės arba gilinimus ne pagal normą.**

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti HSS gilintuvų su TIN danga bei su lituotomis kietmetalio briaunomis ir su „T“ formos ISO keičiamomis plokštelėmis.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Gilinimo Ø | 21,5 mm |
| Koto Ø | 14 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis | 22 mm |
| Gilinimo pakopos kampas | 180 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gilinimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 40 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 60 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 20 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |