

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M2,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132640 M2,5 |
| GTIN | 4045197072269 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovių drožlėms.

Dyd. M1,7; M2,3; M2,6 su senu DIN profiliu.

Su vidine įpjova. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H**Techninis aprašymas**

| | |
|----------------------------|----------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio žingsnis | 0,45 mm |
| Drožlių griovių skaičius | 3 |
| Sriegio Ø | 2,5 mm |
| Kiaurymės Ø | 2,05 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Koto Ø D _s | 2,8 mm |
| Bendras ilgis L | 50 mm |
| Koto kvadratas □ | 2,1 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 7,5 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M2,5 |

| | |
|------------------------------|---|
| Danga | oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 6 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |